

Garant**CNMG 09T308, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250152 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263314905 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 09T308 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Zvrst | HB7140-2 |
| Lomilec odrezkov | VM |
| Globina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Podajanje f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Prevleka | prevlečeni |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |

| | |
|---|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 200 m/min |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 09T308 |
| Glavna uporaba | M |
| Toleranca | M |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |