

**Garant****CNMG 120416, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250162 HB7140-2
GTIN	4067263314943
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120416 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min

Lomilec odrezkov	VM
Toleranca	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120416
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje