

Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
Rezalni material	HM

Lomilec odrezkov	VM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje