


Garant**CNMG 160612, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VM
Toleranca	M

Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Radij rezila	1,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje