


Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 170 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VG
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 170 m/min

Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Radij rezila	0,8 mm
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje