


**Garant****CNMG 120412, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 120412 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 170 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VG
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 170 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Zvrst	HB7140-2
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje