

Garant**CNMG 120416, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 170 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Radij rezila	1,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Glavna uporaba	M

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 170 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje