

Garant**CNMG 160612, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250336 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315018 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 160612 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 170 m/min

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Prevleka | prevlečeni |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Rezalni material | HM |
| Radij rezila | 1,2 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120412 |
| Glavna uporaba | M |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |

| | |
|---|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Zvrst | HB7140-2 |
| Globina reza a_p | 1,5 - 6 mm |
| Podajanje f | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 170 m/min |
| Lomilec odrezkov | VG |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |