

**Garant****CNMG 160608, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 160608 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 170 m/min

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 170 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7140-2

Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VG
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje