

Garant**DNMG 110404, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7140-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7140-2
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje