

Garant**CNMG 160616, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 170 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 170 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	VG

Zvrst	HB7140-2
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje