


**Garant****DNMG 110404, Zvrst: HB7140-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 110404 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7140-2

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje