

**Garant****DNMG 150608, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150608 HB7140-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

## Tehnični opis

Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje