

**Garant****DNMG 150604, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150604 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	HM

Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7140-2
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DN.G 150604
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje