

Garant**DNMG 150604, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150604 HB7140-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Zvrst	HB7140-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	VS
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje