

Garant**DNMG 110408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HB7140-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min

Rezalni pogoji	močno prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DN.G 110408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VM
Toleranca	M
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje