

**Garant****DNMG 150608, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 150608 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DN.G 150608
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM

Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Zvrst	HB7140-2
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje