

Garant
DNMG 110408, Zvrst: HB7140-2


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250654 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315049 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 110408 HB7140-2 Zvrst: HB7130-2
 Lomilec odrezkov: VS
 Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Podajanje f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Zvrst | HB7140-2 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 110408 |
| Prevleka | prevlečeni |
| Radij rezila | 0,8 mm |

| | |
|---|---|
| Lomilec odrezkov | VS |
| Globina reza a_p | 0,3 - 2 mm |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 70 - 230 m/min |
| Glavna uporaba | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |