

Garant**SNMG 120404, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120404 HB7140-2 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje