

Garant**DNMG 150612, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Toleranca	M
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Radij rezila	1,2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje