


Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7140-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VS

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje