


Garant
SNMG 120404, Zvrst: HB7140-2


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 251142 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315131 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

SNMG 120404 HB7140-2 Radij rezila: 0,4 mm

Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMG 120404 |
| Glavna uporaba | M |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 70 - 230 m/min |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Zvrst | HB7140-2 |
| Lomilec odrezkov | VS |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rezalni material | HM |
| Podajanje f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Globina reza a _p | 0,3 - 2 mm |
| Prevleka | prevlečeni |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |