

Garant**TNMG 160408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7140-2
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje