

**Garant****VNMG 160408, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251734 HB7140-2
GTIN	4067263315339
Razred artikla	21G

## Opis

VNMG 160408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

## Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje