

Garant**TNMG 160408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7140-2
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje