

**Garant****WNMG 060404, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Toleranca	M

Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje