

Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm

Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni material	Karbidna trdina

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje