

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Rezalni pogoji

močno prekinjen

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje