

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7140-2
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje