

**Garant****WNMG 080404, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080404 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje