

Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M

Zvrst	HB7140-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje