


Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Toleranca	MF
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-2

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje