

Garant**WNMG 080408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 252070 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315438 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

WNMG 080408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 200 m/min |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 |
| Prevleka | prevlečeni |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Glavna uporaba | M |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Podajanje f | 0,1 - 0,5 mm/v |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Zvrst | HB7140-2 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Lomilec odrezkov | VM |
| Toleranca | M |
| Globina reza a_p | 0,5 - 4 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |