


Garant**WNMG 080412, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 080412 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Rezalni material	Karbidna trdina
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje