

**Garant****WNMG 080404, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 080404 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Toleranca	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min

Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Globina reza a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje