


**Garant****CC.T 060204, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 060204 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

## Tehnični opis

Zvrst	HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT060204
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje