


Garant**CC.T 120404, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120404 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Toleranca	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120404
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje