


**Garant****CCMT 09T308, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260060 HB7140-2
GTIN	4067263315506
Razred artikla	21G

## Opis

CCMT 09T308 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VS
Toleranca	M

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje