

Garant**CC.T 060202, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,2 mm
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7140-2
Prevleka	prevlečeni

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje