


Garant**CCMT 120408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Zvrst	HB7140-2
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje