

Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje