

Garant**CC.T 09T308, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T308 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	VM

Prevleka	prevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7140-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje