

**Garant****CC.T 09T302, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Razred artikla	21G

## Opis

CC.T 09T302 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Radij rezila	0,2 mm

Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT09T302
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VM
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje