

Garant**DC.T 11T308, Zvrst: HB7140-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T308
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Zvrst	HB7140-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje