

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VM
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT070202
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min

Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje