

Garant**DC.T 11T304, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T304
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje