

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 070202 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT070202

Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7140-2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje