

Garant**CC.T 120408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 120408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
Radij rezila	0,8 mm
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a _p	0,2 - 4 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje