

**Garant****DC.T 070204, Zvrst: HB7140-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Razred artikla	21G

## Opis

DC.T 070204 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Podajanje f: 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT070204
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Zvrst	HB7140-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje