

Garant**DC.T 11T308, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7140-2

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T308
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	VM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje